

Περιγραφή:

Προϊόν	Βάση στήριξης κοτσαδόρου Πίσω ράφι μεταφοράς ποδηλάτων αυτοκινήτου για αυτοκίνητο
Υλικό	Ανοξείδωτο/ Ανθρακούχο χάλυβα
Αριθμός Μοντέλου.	PV-0082-01
Μέγεθος	140*35,5*51,84 εκ. ή προσαρμοσμένο.
Χρώμα	Sliver, Μαύρο, Λευκό ή προσαρμοσμένο.
N.W/G.W	31 κιλά/34 κιλά
Λεπτομέρειες πακεταρίσματος	1 Σετ/Περιτύλιγμα με φυσαλίδες/Χαρτοκιβώτιο
Χωρητικότητα	2 ποδήλατα
Επιφανειακή επεξεργασία	Γαλβανισμένο/ Επικάλυψη πούδρας
Εφαρμογή	σχάρα ποδηλάτου για λεωφορείο
Δείγμα χρόνου	7-12 ημέρες

Λεπτομέριες :

FEATURES

Focus On Quality | Customized Service

We firmly believe that details determine quality, quality determines life



01

Quick and easy to use

Approximately 20 -30 seconds to put your bikes on the rack.
Not requiring straps or cords for additional securement.

02

Safe and secure

Made of high quality steel, safe and secure method of holding the bikes in place.



03

Friendly Design

The racks have been designed for the front of buses. Easy to install on the back, and is easy to use regardless of the type of bike being parked.



04

Does Not Interfere the Driver

Does not interfere with bus access panels or windshield wipers.

Εγγύηση:

	* Εγκεκριμένο ISO
Διασφάλιση Ποιότητας	* 1 χρόνο εγγύηση
	* Ανθεκτικό στη σκουριά: 3-5 χρόνια για προϊόντα με βαφή πούδρας και 10-15 χρόνια για γαλβανισμένα προϊόντα.
	* Σταθερές παραγγελίες για αγορά Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Αυστραλίας.

FAQ:

1. Μπορείτε να εκτυπώσετε το λογότυπό μας στα προϊόντα;

-Ναι φυσικά. Απλώς δώστε μας την εικόνα του λογότυπου σας και πείτε μας τις απαιτήσεις σας, το λογότυπό σας θα εμφανίζεται τέλεια σε αυτό.

2. Μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας σχέδιο στη συσκευασία;

-Σίγουρα, οι περισσότεροι από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν τις συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί από τον εαυτό τους.

3. Αν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή στα προϊόντα σας;

- Η προσαρμογή είναι ευπρόσδεκτη! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τα προϊόντα και θα προστατεύσουμε το σχέδιό σας.

4. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;

-Κανονικά 7 εργάσιμες ημέρες για δείγμα, 30 εργάσιμες ημέρες για μαζική παραγωγή.